



Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 7 mm, 7 mm, No
N. d'ordine	<a href="#">2919630000</a>
Tipo	H0,34/7
GTIN (EAN)	4099986576759
CPZ	1000 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E499744

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	7 mm	Altezza (pollici)	0.2756 inch
Diametro	1.8 mm	Peso netto	0.02 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici

Versione	Standard
----------	----------

## Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	0.85 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	7 mm
Diametro del collare (D2)	1.8 mm	L1 in mm	7.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 22	Lunghezza di spellatura	7 mm
Sezione di collegamento cavo	0.34 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegni**

