

**U-OS-CODESYS-BASIC-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**



**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2924020000
Tipo	<a href="#">U-OS-CODESYS-BASIC-M</a>
CPZ	1 Pieza

## U-OS-CODESYS-BASIC-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Peso netto 0 g

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Non interessato  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Informazioni di licenza

Istanze di bus di campo aggiuntive opzionali, max.	Istanze di ulteriori protocolli bus di campo	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	Numero di istanze supportate, max.	2
Numero di canali di ingresso/uscita supportati, max.	128	
Dimensioni del codice binario generato, max.	1 MB	
Licenza del software di visualizzazione	Nome della licenza del software di visualizzazione inclusa	CODESYS-VISU-S
	Numero dei punti dati disponibili, max.	128 punti dati
	Nome della licenza del software di visualizzazione prenotabile in aggiunta	U-OS-CODESYS-VISU-M
	Numero dei punti dati disponibili, max.	2048 punti dati
	Nome della licenza del software di visualizzazione prenotabile in aggiunta	U-OS-CODESYS-VISU-L
	Numero dei punti dati disponibili, max.	4096 punti dati
	Nome della licenza del software di visualizzazione prenotabile in aggiunta	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	Numero dei punti dati disponibili, max.	8192 punti dati
Licenza del software di comunicazione	Nome della licenza del software di comunicazione inclusa	Comunicazione CODESYS S
	Numero dei punti dati disponibili, max.	512 punti dati
	Nome della licenza del software di comunicazione prenotabile in aggiunta	U-OS-CODESYS-Communication M
	Numero dei punti dati disponibili, max.	4096 punti dati
	Nome della licenza del software di comunicazione prenotabile in aggiunta	U-OS-CODESYS-Communication XXL
Istanze di bus di campo basate su Ethernet selezionabili	Istanze di protocolli bus di campo basati su Ethernet	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
	Numero di istanze supportate, max.	0

### Requisiti di sistema

Requisiti di sistema per u-OS App CODESYS Runtime SL	Nome del software	CODESYS Development System
	Versione del software supportata	3.5.19.10 o superiore
	Licenza necessaria	No
	Nome del software	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
	Versione del software supportata	4.7.0 o superiore
Versione runtime nel dispositivo per cui si desidera ottenere la licenza	Nome del software	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Versione del software supportata	4.9.0.0 o superiore

**Dati tecnici**

Licenza per dispositivo singolo necessaria    Sì

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		