

U-OS-CODESYS-BASIC-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| N. d'ordine | 2924030000 |
| Tipo | U-OS-CODESYS-BASIC-L |
| CPZ | 1 Pieza |

U-OS-CODESYS-BASIC-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 0 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Non interessato
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Informazioni di licenza

| | | |
|--|--|---|
| Istanze di bus di campo aggiuntive opzionali, max. | Istanze di ulteriori protocolli bus di campo | CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device |
| | Numero di istanze supportate, max. | 2 |

Numero di canali di ingresso/uscita supportati, max. 256

Dimensioni del codice binario generato, max. 3 MB

| | | |
|--|--|--|
| Licenza del software di visualizzazione | Nome della licenza del software di visualizzazione inclusa | CODESYS-VISU-S |
| | Numero dei punti dati disponibili, max. | 128 punti dati |
| | Nome della licenza del software di visualizzazione prenotabile in aggiunta | U-OS-CODESYS-VISU-M |
| | Numero dei punti dati disponibili, max. | 2048 punti dati |
| | Nome della licenza del software di visualizzazione prenotabile in aggiunta | U-OS-CODESYS-VISU-L |
| | Numero dei punti dati disponibili, max. | 4096 punti dati |
| | Nome della licenza del software di visualizzazione prenotabile in aggiunta | U-OS-CODESYS-VISU-XL |
| | Numero dei punti dati disponibili, max. | 8192 punti dati |
| Licenza del software di comunicazione | Nome della licenza del software di comunicazione inclusa | U-OS-CODESYS-VISU-XXL |
| | Numero dei punti dati disponibili, max. | punti dati illimitati |
| | Nome della licenza del software di comunicazione inclusa | Comunicazione CODESYS S |
| | Numero dei punti dati disponibili, max. | 512 punti dati |
| Istanze di bus di campo basate su Ethernet selezionabili | Nome della licenza del software di comunicazione prenotabile in aggiunta | U-OS-CODESYS-Communication M |
| | Numero dei punti dati disponibili, max. | 4096 punti dati |
| | Nome della licenza del software di comunicazione prenotabile in aggiunta | U-OS-CODESYS-Communication XXL |
| | Numero dei punti dati disponibili, max. | punti dati illimitati |
| Istanze di bus di campo basate su Ethernet selezionabili | Istanze di protocolli bus di campo basati su Ethernet | EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter |
| | Numero di istanze supportate, max. | 0 |

Requisiti di sistema

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| Requisiti di sistema per u-OS App CODESYS Runtime SL | Nome del software | CODESYS Development System |
| | Versione del software supportata | 3.5.19.10 o superiore |
| | Licenza necessaria | No |
| | Nome del software | CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS |
| Versione runtime nel dispositivo per cui si desidera ottenere la licenza | Versione del software supportata | 4.7.0 o superiore |
| | Licenza necessaria | No |
| | Nome del software | u-OS App CODESYS Runtime SL |
| | Versione del software supportata | 4.9.0.0 o superiore |

Dati tecnici

Licenza per dispositivo singolo necessaria Sì

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000809 | ETIM 9.0 | EC000809 |
| ETIM 10.0 | EC000809 | ECLASS 14.0 | 27-24-25-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-01 | | |