

**U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**



**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2924080000
Tipo	<a href="#">U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L</a>
CPZ	1 Pieza

## U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Peso netto 0 g

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Non interessato  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Informazioni di licenza

Istanze di bus di campo aggiuntive opzionali, max.	Istanze di ulteriori protocolli bus di campo	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device	
	Numero di istanze supportate, max.	16	
Numero di canali di ingresso/uscita supportati, max.	16384		
Dimensioni del codice binario generato, max.	18 MB		
Licenza del software di visualizzazione	Nome della licenza del software di visualizzazione inclusa	CODESYS-VISU-S	
	Numero dei punti dati disponibili, max.	128 punti dati	
	Nome della licenza del software di visualizzazione prenotabile in aggiunta	U-OS-CODESYS-VISU-M	
	Numero dei punti dati disponibili, max.	2048 punti dati	
	Nome della licenza del software di visualizzazione prenotabile in aggiunta	U-OS-CODESYS-VISU-L	
	Numero dei punti dati disponibili, max.	4096 punti dati	
	Nome della licenza del software di visualizzazione prenotabile in aggiunta	U-OS-CODESYS-VISU-XL	
	Numero dei punti dati disponibili, max.	8192 punti dati	
Licenza del software di comunicazione	Nome della licenza del software di comunicazione inclusa	Comunicazione CODESYS S	
	Numero dei punti dati disponibili, max.	512 punti dati	
	Nome della licenza del software di comunicazione prenotabile in aggiunta	U-OS-CODESYS-Communication M	
	Numero dei punti dati disponibili, max.	4096 punti dati	
	Nome della licenza del software di comunicazione prenotabile in aggiunta	U-OS-CODESYS-Communication XXL	
	Numero dei punti dati disponibili, max.	punti dati illimitati	
	Istanze di bus di campo basate su Ethernet selezionabili	Istanze di protocolli bus di campo basati su Ethernet	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
		Numero di istanze supportate, max.	8

### Requisiti di sistema

Requisiti di sistema per u-OS App CODESYS Runtime SL	Nome del software	CODESYS Development System
	Versione del software supportata	3.5.19.10 o superiore
	Licenza necessaria	No
	Nome del software	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
	Versione del software supportata	4.7.0 o superiore
	Licenza necessaria	No
Versione runtime nel dispositivo per cui si desidera ottenere la licenza	Nome del software	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Versione del software supportata	4.9.0.0 o superiore

**U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**

| Licenza per dispositivo singolo necessaria      Sì

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		