

TC INL THIRD 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ispirati alla metodologia delle 5S e del lean management, gli inserti in schiuma di Weidmüller assicurano ordine ed efficienza nella postazione di lavoro. Progettati secondo un principio modulare, offrono numerosi vantaggi e possono essere selezionati a seconda delle necessità personali.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2929300000
Tipo	TC INL THIRD 10
GTIN (EAN)	4099986664081
CPZ	1 Pieza

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	50 mm
Posizione verticale	446 mm
Larghezza	200 mm
Peso netto	532.07 g

Profondità (pollici)	1.9685 inch
Altezza (pollici)	17.559 inch
Larghezza (pollici)	7.874 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dati tecnici

Descrizione articolo	Inserto in schiuma chiavi inglesi
----------------------	-----------------------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Torx®**

I conduttori crimpati possono essere fissati, nei rispettivi punti di connessione, mediante tecnica ad innesto diretto o con viti. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili per avvitare.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDQ T HANDLE T15	Versione
N. d'ordine	2888320000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
CPZ	1 ST	
Tipo	SDQ T HANDLE T20	Versione
N. d'ordine	2888330000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
CPZ	1 ST	
Tipo	SDQ T HANDLE T25	Versione
N. d'ordine	2888340000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
CPZ	1 ST	
Tipo	SDQ T HANDLE T27	Versione
N. d'ordine	2888350000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
CPZ	1 ST	
Tipo	SDQ T HANDLE T30	Versione
N. d'ordine	2888360000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
CPZ	1 ST	

Cacciavite Torx® TR (Tamper Resistant)

Chiavi Torx® TH con foro nella punta della lama (Tamper Resistant), SD TH per viti di sicurezza Torx® e Torx®-TH (puntale centrale nel profilo), punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SD T8 TR X 60	Versione
N. d'ordine	2749480000	Cacciavite, Lunghezza della lama: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
CPZ	1 ST	

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	SD T9 TR X 60	Versione
N. d'ordine	2749490000	Cacciavite, Lunghezza della lama: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
CPZ	1 ST	
Tipo	SD T10 TR X 80	Versione
N. d'ordine	2749500000	Cacciavite, Lunghezza della lama: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
CPZ	1 ST	


Torx®



I conduttori crimpati possono essere fissati, nei rispettivi punti di connessione, mediante tecnica ad innesto diretto o con viti. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili per avvitare.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDQ T HANDLE T15	Versione
N. d'ordine	2888320000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
CPZ	1 ST	
Tipo	SDQ T HANDLE T20	Versione
N. d'ordine	2888330000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
CPZ	1 ST	
Tipo	SDQ T HANDLE T25	Versione
N. d'ordine	2888340000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
CPZ	1 ST	
Tipo	SDQ T HANDLE T27	Versione
N. d'ordine	2888350000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
CPZ	1 ST	
Tipo	SDQ T HANDLE T30	Versione
N. d'ordine	2888360000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
CPZ	1 ST	

Accessori**Cacciavite Torx® TR (Tamper Resistant)**

Chiavi Torx® TH con foro nella punta della lama (Tamper Resistant), SD TH per viti di sicurezza Torx® e Torx®-TH (puntale centrale nel profilo), punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SD T8 TR X 60	Versione
N. d'ordine	2749480000	Cacciavite, Lunghezza della lama: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
CPZ	1 ST	
Tipo	SD T9 TR X 60	Versione
N. d'ordine	2749490000	Cacciavite, Lunghezza della lama: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
CPZ	1 ST	
Tipo	SD T10 TR X 80	Versione
N. d'ordine	2749500000	Cacciavite, Lunghezza della lama: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
CPZ	1 ST	