



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Sistema di siglatura, Stampante a trasferimento termico, Trasferimento termico, 300 DPI, Multi- Mark, Rotoli di etichette
N. d'ordine	<u>2931840000</u>
Tipo	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	288 mm	Duefen dità (nelliei)	11.3386 inch
Posizione verticale	460 mm	Profondità (pollici)	18.1102 inch
	252 mm	Altezza (pollici)	9.9212 inch
Larghezza Peso netto	10000 g	Larghezza (pollici)	9.92 12 111011
Peso netto	10000 g		
Conformità ambientale d	el prodotto		
0	0. 1		
Stato conformità RoHS	Conforme		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
sistemi di siglatura			
Tipo di cartellino	MultiMark, Rotoli di etichette	Processo di stampa	Trasferimento termico
Interfaccia	USB 2.0, Ethernet	Software	M-Print® PRO
Tensione di alimentazione	100240 V AC	Sistema operativo	Windows 8, Windows 8.1 Windows 10, Windows 1
Velocità di stampa	max. 150 mm/s	Risoluzione di stampa, max.	300 DPI
Dotazione	Cavo di alimentazione, Cavo USB, Spina UK, Connettore maschio US, Software M-Print® PRO, Driver stampante, NASTRO MM-TB 25/360 SW Nastro a colori, NASTRO MM 110/360 SW Nastro a colori, Manuale, Rullo di stampa, Rullo pressore, W- LAN stick		
Classificazioni			
ETIMA O O	E0000043	ETIM 7.0	F0000043
ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Versione
N. d'ordine	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versione
N. d'ordine	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versione
N. d'ordine	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 110/300 WS	Versione
N. d'ordine	<u>2918800000</u>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4099986574878	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 84/300 WS	Versione
N. d'ordine	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
GIIIV (EAIV)	4050116390025	
CPZ	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1 Versione
N. d'ordine	<u>2672590000</u>
GTIN (EAN)	4050118708097
CPZ	1 ST

Data di creazione 07.11.2025 03:48:14 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

THM MULTIMARK PLUS R

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK R-FIX	Versione
N. d'ordine	<u>2931850000</u>	
GTIN (EAN)	4099986669888	
CPZ	1 ST	