

**THM MULTIMARK PLUS R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Sistema di siglatura, Stampante a trasferimento termico, Trasferimento termico, 300 DPI, Multi-Mark, Rotoli di etichette
N. d'ordine	<a href="#">2931840000</a>
Tipo	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
CPZ	1 Pieza

## THM MULTIMARK PLUS R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	288 mm	Profondità (pollici)	11.3386 inch
Posizione verticale	460 mm	Altezza (pollici)	18.1102 inch
Larghezza	252 mm	Larghezza (pollici)	9.9212 inch
Peso netto	10000 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

### sistemi di siglatura

Tipo di cartellino	MultiMark, Rotoli di etichette	Processo di stampa	Trasferimento termico
Interfaccia	USB 2.0, Ethernet	Software	M-Print® PRO
Tensione di alimentazione	100...240 V AC	Sistema operativo	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Velocità di stampa	max. 150 mm/s	Risoluzione di stampa, max.	300 DPI
Dotazione	Cavo di alimentazione, Cavo USB, Spina UK, Connettore maschio US, Driver stampante, NASTRO MM-TB 25/360 SW Nastro a colori, NASTRO MM 110/360 SW Nastro a colori, Rullo di stampa, Rullo pressore, W-LAN stick		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

**THM MULTIMARK PLUS R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Accessori**

**Nastri a colori**




Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 110/300 WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2918800000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4099986574878	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 84/300 WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
CPZ	1 ST	

**THM MULTIMARK PLUS**



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
CPZ	1 ST	

**THM MULTIMARK PLUS R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessori**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**THM MULTIMARK PLUS R****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	MULTIMARK R-FIX	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2931850000</a>		
GTIN (EAN)	4099986669888		
CPZ	1 ST		

## M-Print® PRO



Il software M-Print® PRO per la stampa e l'ordinazione di marcatori ed etichette® è una soluzione professionale basata su Windows® per la stampa e l'ordinazione di etichette e marcatori Weidmüller. . Questo software vi permette di ottimizzare il processo di siglatura dei dispositivi elettrici. Potete comporre e ordinare il vostro materiale di siglatura facilmente, in modo professionale e veloce: con testi, cornici, linee, grafica, codici a barre, numeri di serie e foto.

- Catalogo prodotti integrato per tutte le etichette e i marcatori, incluse immagini, link alle pagine web e ai dati tecnici del prodotto.
- Gestione dei marcatori e delle etichette con numero di livelli a scelta
- Formattazione personalizzata dei singoli caratteri di un testo (RTF)
- Copia ed inserimento di testo e relativa formattazione
- Disponibili in 20 lingue con supporto UNICODE
- Immissione di dati su etichette e fogli di lavoro o direttamente in Microsoft Excel
- Creazione di tabelle, contatori e sequenze in formato numerico e alfanumerico
- Vasta gamma di formati d'immagine (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif)
- Biblioteca grafica con i simboli utilizzati in elettrotecnica
- Opzioni di allocazione prodotto-stampante, ad esempio ESG 9/20 per PrintJet; MultiMark su stampante a trasferimento termico
- Servizio di aggiornamento online tramite Internet
- Interfaccia Weidmueller Configurator (WMC)
- Procedura guidata d'importazione per una serie di formati file (\*.txt, \*.csv, \*.xml, ecc.) per creare i vostri script d'importazione
- Importazione dati da sistemi CAE
- Permanent print preview (anteprima stampa permanente): potete vedere l'aspetto della stampa addirittura nella fase di progettazione, editing WYSIWYG
- Dispositivi di uscita supportati: tutte le stampanti Weidmueller (ad esempio PrintJet CONNECT, THM MultiMark, ecc.) e stampanti standard con driver Microsoft Windows®
- Adattamento rapido ed ottimale dei dispositivi di stampa
- Struttura multi-livello per marcatori ed etichette

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	M-PRINT PRO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1905490000</a>	Software per siglare, Software, Windows 10, Windows 11, Software
GTIN (EAN)	4032248526291	stampante
CPZ	1 ST	