


THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Segnafili e segnacavi, 25.4 x 63.5 mm, bianco
N. d'ordine	2932120000
Tipo	THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS
GTIN (EAN)	4099986670846
CPZ	2450 Pieza

THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.03 mm	Profondità (pollici)	0.0012 inch
Posizione verticale	25.4 mm	Altezza (pollici)	1 inch
Larghezza	63.5 mm	Larghezza (pollici)	2.5 inch
Peso netto	0.35 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	63.5 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	bianco
Alogeni	Sì	Materiale di base	pellicola di vinile
Caratteri stampati	senza	Numero per rotolo	2450

Segnafi e segnacavi

Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	113 mm ²
Diametro esterno del conduttore, max.	12 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	8 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	113 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versione	
N. d'ordine	2005080000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
CPZ	1 ST		