

FSC-HPG BK W2C 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

| Versione | Vassoio per accessori (Morsetto), Wemid, nero | |
|-------------|---|--|
| N. d'ordine | <u>2939280000</u> | |
| Tipo | FSC-HPG BK W2C 4 | |
| GTIN (EAN) | 4099986702295 | |
| CPZ | 20 Pieza | |



FSC-HPG BK W2C 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| Omologazioni | | | |
|--|-----------------------------|--|-------------|
| | | | |
| ROHS | Conforme | | |
| Dimensioni e pesi | | | |
| | | | |
| Profondità | 12.3 mm | Profondità (pollici) | 0.4843 inch |
| Posizione verticale | 9 mm | Altezza (pollici) | 0.3543 inch |
| Larghezza | 6.1 mm | Larghezza (pollici) | 0.2402 inch |
| Peso netto | 0.27 g | | |
| Temperature | | | |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -60 °C | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 130 °C |
| | | | |
| Conformità ambientale del pr | odotto | | |
| | | | |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione | | |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% | , D | |
| Aaltri dati tecnici | | | |
| | | | |
| Tipo di montaggio | innestato | | |
| Dati dei materiali | | | |
| | | | |
| Materiale di base | Wemid | Colori | nero |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | | |
| Classificazioni | | | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |
| 3 9 9 1 - 1 - 1 | | | |

Versione catalogo / Disegni