

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Le radiazioni UV causano stress elevato e l'invecchiamento della plastica nell'applicazione esterna. Le nostre nuove etichette THM PV resistono a queste influenze e sono estremamente durevoli nell'utilizzo all'esterno.

Gli imballaggi dal design compatto sono i nostri PACK-PV. Si tratta di etichette di avvertenza stampate, che dovrebbero far parte della dotazione di base di un costruttore fotovoltaico professionale.

Riepilogo dei vantaggi:

- Resistenza agli agenti atmosferici testata secondo ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabella 3, procedura A ciclo 1 a 5000 ore
- Etichettata singolarmente con M-Print® PRO
- Stampa facile e veloce con il MultiMark THM

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi,		
	30 x , bianco		
N. d'ordine	<u>2969070000</u>		
Tipo	THM PV EL 30 WS 30M		
GTIN (EAN)	4099986783737		
CPZ	1 Pieza		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	0.1 mm	Profondità (pollici)	0.0039 inch	
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch	
Lunghezza	30000 mm	Lunghezza (pollici)	1181.1 inch	
Peso netto	100 g			
Conformità ambientale del pi	rodotto			
0.1. () P. H0				
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati generali				
Adesivo	Adaniya di paliparilata	Versione	autoadesivo	
Classe d'infiammabilità UL 94	Adesivo di poliacrilato V-0		-50 °C	
Classe d Illiaminabilità OL 94	V-O	Campo delle temperature di impiego, max.	-50 C	
Campo delle temperature di impiego, min.	110 °C	Colori	bianco	
Alogeni	Sì	 Lunghezza	30000 mm	
Materiale di base	pellicola di vinile	Caratteri stampati	senza	
Approvazione secondo UL 969	Sì			
Segnafili e segnacavi				
Alogeni	Sì			
Marcatori per apparecchi				
marcatori per apparecciii				
Alogeni	Sì			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
ECLACE 15 O	27 20 11 04			

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

27-28-11-04






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo RIBBON MM 84/300 WS N. d'ordine 2005040000

4050118390025

CPZ 1 ST

GTIN (EAN)

Versione Ink ribbon

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK ROLLER 115 Tipo Versione N. d'ordine 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

CP7 1 ST

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione Tipo

N. d'ordine 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097

CPZ 1 ST

Data di creazione 14.11.2025 03:25:40 MEZ

4 Versione catalogo / Disegni