### **THM PV 85/54 TR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Le radiazioni UV causano stress elevato e l'invecchiamento della plastica nell'applicazione esterna. Le nostre nuove etichette THM PV resistono a queste influenze e sono estremamente durevoli nell'utilizzo all'esterno.

Gli imballaggi dal design compatto sono i nostri PACK-PV. Si tratta di etichette di avvertenza stampate, che dovrebbero far parte della dotazione di base di un costruttore fotovoltaico professionale.

#### Riepilogo dei vantaggi:

- Resistenza agli agenti atmosferici testata secondo ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabella 3, procedura A ciclo 1 a 5000 ore
- Etichettata singolarmente con M-Print® PRO
- Stampa facile e veloce con il MultiMark THM

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 54 x 85 mm, tra-	
	sparente	
N. d'ordine	2969120000	
Tipo	THM PV 85/54 TR	
GTIN (EAN)	4099986783775	
CPZ	450 Pieza	
Imballaggio	Bobina	

1



## **THM PV 85/54 TR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

_			-
Omo	loga	ZIO	nı

RUHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
B ( 15)	0.05	D. C. History Mr. D.	0.000: 1
Profondità	0.05 mm	Profondità (pollici)	0.002 inch
Posizione verticale	54 mm	Altezza (pollici)	2.126 inch
Larghezza	85 mm	Larghezza (pollici)	3.3464 inch
Peso netto	0.74 g		

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Tipo di stampa	Neutro
Processo di stampa	Trasferimento termico	Versione	autoadesivo
Larghezza	85 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego,	-50 °C	Campo delle temperature di impiego,	110 °C
max.		min.	
Colori	trasparente	Alogeni	Sì
Materiale di base	pellicola di vinile	Caratteri stampati	senza
Dimensioni del campo di siglatura	85 x 53.6 mm	Numero per rotolo	450

#### Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	

#### Marcatori per apparecchi

Alogeni	Sì	

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Versione catalogo / Disegni



Disegni

# **THM PV 85/54 TR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

