

WAD-FO 5 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark offre un sistema di siglatura rapido e affidabile per permettere qualsiasi tipo di siglatura. Connettori, conduttori, cavi o dispositivi: la famiglia di prodotti MultiMark offre una gamma ben strutturata e pratica di marcatori, che possono essere usati insieme al nostro avanzato software di configurazione M-Print® PRO, adatto a tutte le aree di impiego.

I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Terminal marker, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, bianco |
| N. d'ordine | 2969370000 |
| Tipo | WAD-FO 5 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4099986783959 |
| CPZ | 250 Pieza |

WAD-FO 5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 0.55 mm | Profondità (pollici) | 0.0217 inch |
| Posizione verticale | 5 mm | Altezza (pollici) | 0.1968 inch |
| Larghezza | 33.3 mm | Larghezza (pollici) | 1.311 inch |
| Peso netto | 0.13 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------|
| Adesivo | Schiuma PE con adesivo acrilico | Versione | autoadesivo |
| Larghezza | 33.3 mm | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Campo delle temperature di impiego, max. | -30 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | 80 °C |
| Colori | bianco | Caratteri stampati | Neutro |
| Applicazione / Produttore | Weidmueller | Numero per rotolo | 250 |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

Disegni



WAD-FO 5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo | RIBBON MM 76/360 SW | Versione | |
| N. d'ordine | 2005080000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| CPZ | 1 ST | | |