

**WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2979350000
Tipo	<a href="#">WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST</a>
GTIN (EAN)	4099986832794
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	135 mm	Profondità (pollici)	5.3149 inch
Posizione verticale	38 mm	Altezza (pollici)	1.4961 inch
Larghezza	816 mm	Larghezza (pollici)	32.1259 inch
Peso netto	300 g		

### Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 - 45°C
-------------------------	------------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60b0f8b3-d5d4-4f2d-a3c8-d2f055e5e550

### Dati del materiale

Materiale base della custodia	alluminio anodizzato rigido
-------------------------------	-----------------------------

### Dati di collegamento

Numero di poli	3
----------------	---

### Dati elettrici

Tensione nominale	230 V AC	Potenza	32.5 W
Dimmerabile	Sì, oscuramento continuo		

### Dati tecnici del cavo

Materiale base della custodia	alluminio anodizzato rigido
-------------------------------	-----------------------------

### Dati tecnici generali

Colore spia (CCT)	5700K, White	Corrente spia	5825 lm
Angolo di emissione	100°	Durata in servizio	60.000 h
Tipo di montaggio	Montaggio vite	Grado di protezione	IP40

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		