

IE-C6G06LR025CF40F40-X-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Cavo LMN, RJ12 / RJ12, twisted pair, adatto ad applicazioni di smart metering, non schermato

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo Patch, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.25 m, 6 kV
N. d'ordine	<u>2979940000</u>
Tipo	IE-C6GO6LR025CF40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986834262
CPZ	1 Pieza



IE-C6G06LR025CF40F40-X-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
Omologazioni	(6		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi	comomie		
Lunghezza	0.25 m	Lunghezza (pollici)	9.8425 inch
Peso netto	15.33 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	,	Temperatura d'esercizio	-20 °C60 °C
Conformità ambientale del	prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme	40/	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 w	/1%	
Standard generali			
Connettori a norma	TIA-1096-A	Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione	VDE-AR-N 4100:2019-04
Connettore maschio dx			
Spina di collegamento a destra	RJ12, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate		
Connettore maschio sx			
Spina di collegamento a sinistra	RJ12, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate		
Proprietà elettriche cavo			
.		- . "	50.1/
Tensione impulsiva di dimensioname Resistenza d'isolamento	ento 6 kV ≥ 100 MΩ	Tensione d'esercizio	50 V
Tensione di isolamento, max	500 V	Categoria	Cat.3
Proprietà meccaniche e del			
Colori	rosso	Alogeni	No
Resistenza alla fiamma	in accordance with IEC 60332-1		
Spina di collegamento			
Spina di collegamento a destra	RJ12, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina	Spina di collegamento a sinistra	RJ12, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina

Data di creazione 04.11.2025 12:09:11 MEZ

Versione catalogo / Disegni







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	di collegamento, non schermate	di collegamento, non schermate	
Struttura del cavo			,
Diametro guaina	4.8 mm	Colore della guaina	rosso
Sezione	3x2xAWG 24/7	Schermatura	U/UTP
quantità di fili	6	Diametro guaina, max.	4.95 mm
Diametro guaina, min.	4.65 mm	Materiale rivestimento	LSZH
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
		=======================================	07.00.00
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08

Versione catalogo / Disegni



IE-C6G06LR025CF40F40-X-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Schema elettrico Disegno



