

**RC M P3 M20 C SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

I connettori circolari con sistema a scatto consentono una connessione rapida con una classe di protezione elevata. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2992980000
Tipo	<a href="#">RC M P3 M20 C SP</a>
GTIN (EAN)	4099986872059

**RC M P3 M20 C SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Diametro 20 mm Peso netto 14.08 g

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...125 °C  
Temperatura d'esercizio -40 °C...60 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili**

Numero di poli	3	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	Ottone	LED	No
Tipo di collegamento	PUSH IN, Morsetto a leva, PUSH IN con attuatore	Materiale base della custodia	PA 66
Diametro del cavo, max.	13 mm	Diametro del cavo, min.	7 mm
Materiale dei contatti	Ottone	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	0.25 mm <sup>2</sup>	Tensione nominale	500 V
Corrente nominale	17.5 A	Grado di protezione	IP68
Genere di contatto	Maschio	Collegamento schermato	Nessuno
Materiale anello filettato	Plastica	Sezione di collegamento, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

**Dati generali**

Numero di poli	3	Filettatura del collegamento	M20
Protezione contro l'inversione di polarità	Si	Tipo di collegamento	PUSH IN, Morsetto a leva, PUSH IN con attuatore
Materiale base della custodia	PA 66		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

**RC M P3 M20 C SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

---

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**RC M P3 M20 C SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Utensile di montaggio connettore tondo M20**

**Utensile:**  
questo utensile è ideale per installare i connettori integrati M20.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	MTA RC	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2884950000</a>	
GTIN (EAN)	4064675852070	
CPZ		

**Spina di collegamento - sistema a scatto**

I connettori circolari con sistema a scatto consentono una connessione rapida con una classe di protezione elevata. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RC F P3 C SP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2992970000</a>	
GTIN (EAN)	4099986872042	
CPZ		