

**KT 40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Tagliacavi nella versione a cricchetto. Adatta al taglio pulito di cavi in rame e alluminio. Minima forza manuale grazie alla trasmissione ottimale della leva e all'azionamento ad eccentrico.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili da taglio
N. d'ordine	<a href="#">2993490000</a>
Tipo	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
CPZ	1 Pieza

## KT 40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Profondità	37 mm	Profondità (pollici)	1.4567 inch
Posizione verticale	85 mm	Altezza (pollici)	3.3464 inch
Larghezza	305 mm	Larghezza (pollici)	12.0078 inch
Peso netto	808.72 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### PW60 Manutenzione-Utensile da taglio

Cavo settoriale in rame	3 x 50 SM	Cavo in rame - flessibile, max. (kcmil)	500 kcmil
Cavo in rame - flessibile, max.	300 mm <sup>2</sup>	Cavo in rame - semirigido, max. (kcmil)	600 kcmil
Cavo in rame - semirigido, max.	300 mm <sup>2</sup>	Cavo in rame, max. Ø	40 mm
Cavo settoriale in alluminio	4 x 50 SE	Cavo in alluminio - semirigido, max (kcmil)	500 kcmil
Cavo in alluminio - semirigido, max (mm <sup>2</sup> )	300 mm <sup>2</sup>	Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	40 mm

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		