

**KT 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Tagliacavi nella versione a cricchetto. Adatta al taglio pulito di cavi in rame e alluminio. Minima forza manuale grazie alla trasmissione ottimale della leva e all'azionamento ad eccentrico.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili da taglio
N. d'ordine	<a href="#">2993500000</a>
Tipo	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
CPZ	1 Pieza

**KT 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensioni e pesi**

Profondità	40 mm
Posizione verticale	110 mm
Larghezza	345 mm
Peso netto	1205.6 g

Profondità (pollici)	1.5748 inch
Altezza (pollici)	4.3307 inch
Larghezza (pollici)	13.5826 inch

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**PW60 Manutenzione-Utensile da taglio**

Cavo settoriale in rame	4 x 70 SM	Cavo in rame - flessibile, max. (kcmil)	800 kcmil
Cavo in rame - flessibile, max.	400 mm <sup>2</sup>	Cavo in rame - semirigido, max. (kcmil)	800 kcmil
Cavo in rame - semirigido, max.	400 mm <sup>2</sup>	Cavo in rame, max. Ø	52 mm
Cavo settoriale in alluminio	4 x 70 SE	Cavo in alluminio - semirigido, max. (kcmil)	800 kcmil
Cavo in alluminio - semirigido, max. (mm <sup>2</sup> )	400 mm <sup>2</sup>	Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	52 mm

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		