## Foglio dati

### **KT 50**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Tagliacavi nella versione a cricchetto. Adatta al taglio pulito di cavi in rame e alluminio. Minima forza manuale grazie alla trasmissione ottimale della leva e all'azionamento ad eccentrico.

### Dati generali per l'ordinazione

| Versione    | Utensili da taglio |
|-------------|--------------------|
| N. d'ordine | <u>2993500000</u>  |
| Tipo        | KT 50              |
| GTIN (EAN)  | 4099986874329      |
| CPZ         | 1 Pieza            |



### **KT 50**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

| Profondità          | 40 mm    | Profondità (pollici) | 1.5748 inch  |
|---------------------|----------|----------------------|--------------|
| Posizione verticale | 110 mm   | Altezza (pollici)    | 4.3307 inch  |
| Larghezza           | 345 mm   | Larghezza (pollici)  | 13.5826 inch |
| Peso netto          | 1205.6 g |                      |              |

### Conformità ambientale del prodotto

| Stato conformità RoHS | Non interessato                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

### PW60 Manutenzione-Utensile da taglio

| Cavo settoriale in rame                   | 4 x 70 SM           | Cavo in rame - flessibile, max. (kcmil)        | 800 kcmil |
|---|---------------------|--|-----------|
| Cavo in rame - flessibile, max.           | 400 mm <sup>2</sup> | Cavo in rame - semirigido, max. (kcmil)        | 800 kcmil |
| Cavo in rame - semirigido, max.           | 400 mm <sup>2</sup> | Cavo in rame, max. Ø                           | 52 mm     |
| Cavo settoriale in alluminio              | 4 x 70 SE           | Cavo in alluminio - semirigido, max<br>(kcmil) | 800 kcmil |
| Cavo in alluminio - semirigido, max (mm²) | 400 mm <sup>2</sup> | Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø         | 52 mm     |

#### Classificazioni

| ETIM 6.0    | EC000142    | ETIM 7.0    | EC000142    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000142    | ETIM 9.0    | EC000142    |
| ETIM 10.0   | EC000142    | ECLASS 9.0  | 21-04-47-01 |
| ECLASS 9.1  | 21-04-90-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 12.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 14.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-47-01 |             |             |