

**HDC 06B ALU EXI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

L'opzione di cavi di disconnessione nell'area Ex i semplifica l'installazione e la manutenzione e consente una migliore preparazione.

Le custodie Rockstar® Ex i qui mostrate sono identificate per l'uso con la loro designazione articolo.

Pertanto, non è richiesto un colore blu. Per completare la custodia è richiesto un passacavi Ex i blu.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 3, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: none
N. d'ordine	<a href="#">3001300000</a>
Tipo	HDC 06B ALU EXI
GTIN (EAN)	409998690238 1
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	80 mm	Profondità (pollici)	3.1496 inch
Posizione verticale	29.3 mm	Altezza (pollici)	1.1535 inch
Larghezza	45 mm	Larghezza (pollici)	1.7716 inch
Lunghezza	80 mm	Lunghezza (pollici)	3.1496 inch
Altezza di fissaggio	32 mm	Larghezza di fissaggio	70 mm
Peso netto	96.8 g		

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

## Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Superficie	Verniciatura a polvere
Grado di protezione	IP65, in stato collegato	Protezione d'accensione	II 2G Ex ib IIC T6 Gb

## Dimensioni

Distanza tra i fori lunghezza A2	70 mm	Entrata cavo	No
Larghezza custodia C	43 mm	Larghezza zoccolo C1	47 mm
Lunghezza, custodie	80 mm	Altezza Custodia B	29 mm
Altezza Zoccolo B1	5.5 mm		


## Esecuzione

Pressacavi, numero	0	Dimensione entrate cavi	none
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte inferiore	Copertura	senza coperchio
Coppia di serraggio	1.2 Nm	Numero entrate cavo laterali	0
Tipo di collegamento	PUSH IN	Esecuzione custodia	Base passante
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso	Forma	Standard
Dimensioni di installazione	3	Entrata cavo	No
Tipo	Base passante (mont. in feritoia)	Versione con gancio	Gancio longitudinale
Guarnizione	NBR	Colore (RAL)	RAL 7035
BG	3	Adatti per ModuPlug®	Si

**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**incasso**



## HDC 06B ALU EXI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Materiale di tenuta in cloroprene, da -40 °C a +70 °C




Pressacavi in poliammide, adatti all'utilizzo in zone a rischio di esplosione Ex e (sicurezza aumentata) ed Ex i (sicurezza intrinseca).

Weidmüller offre una famiglia prodotti senza restrizioni e, oltre alla conformità con gli standard, il pressacavo eccelle grazie alla sua maggiore resistenza agli urti di 4/7 Joule e ad un possibile intervallo di temperatura fino a -60 °C senza restrizioni. Testati in conformità all'attuale standard e alla norma EN 60079-0, sono certificati ATEX e IECEx.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2722250000</a>	VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821482	10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
CPZ	50 ST	(30 min.), poliammide 6
Tipo	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2722260000</a>	VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821499	10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
CPZ	50 ST	(30 min.), poliammide 6
Tipo	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2722240000</a>	VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821475	10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
CPZ	50 ST	(30 min.), poliammide 6

### Dimensioni 3



La possibilità di disconnettere i cavi nell'area Ex i semplifica l'installazione e la manutenzione e consente una migliore preparazione.

Gli inserti Rockstar® Ex i qui mostrati sono dotati di collegamenti PUSH IN e sono quindi molto facili da collegare.

Sono identificati dalla designazione dell'articolo

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HE 6 FP EXI	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3001190000</a>	HDC - Connettore, Femmina, 500 V, 5 A, Numero di poli: 6, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4099986902305	Dimensioni di installazione: 3
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HE 6 MP EXI	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3001200000</a>	HDC - Connettore, Maschio, 500 V, 5 A, Numero di poli: 6, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4099986902312	Dimensioni di installazione: 3
CPZ	1 ST	