

HDC 06B ALU EXI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

L'opzione di cavi di disconnessione nell'area EXI semplifica l'installazione e la manutenzione e consente una migliore preparazione.

Le custodie Rockstar® EXI qui mostrate sono identificate per l'uso con la loro designazione articolo.

Pertanto, non è richiesto un colore blu. Per completare la custodia è richiesto un passacavi EXI blu.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 3, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio longitudinale in basso, Gancio longitudinale non sostituibile, Standard
N. d'ordine	3001300000
Tipo	HDC 06B ALU EXI
GTIN (EAN)	4099986902381
CPZ	1 Pieza

HDC 06B ALU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



RoHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	29 mm	Altezza (pollici)	1.1417 inch
Larghezza	68 mm	Larghezza (pollici)	2.6772 inch
Altezza di fissaggio	32 mm	Larghezza di fissaggio	70 mm
Peso netto	96.8 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Dati generali

Coppia di serraggio	1.2 Nm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere
Grado di protezione	IP65, in stato collegato	Custodie EMC	No
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile	Protezione d'accensione	II 2G Ex ib IIC T6 Gb

Dimensioni

Distanza tra i fori lunghezza A2	70 mm	Entrata cavo	No
Larghezza custodia C	43 mm	Larghezza zoccolo C1	47 mm
Lunghezza, custodie	60 mm	Altezza Custodia B	29.3 mm
Altezza Zoccolo B1	5.5 mm		

Esecuzione

Pressacavi, numero	0	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte inferiore
Copertura	senza coperchio	Coppia di serraggio	1.2 Nm
Numero entrate cavo laterali	0	Tipo di collegamento	PUSH IN
Esecuzione custodia	Base passante	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso, Gancio longitudinale non sostituibile
Forma	Standard	Dimensioni di installazione	3
Entrata cavo	No	Tipo	Base passante (mont. in feritoia)
Versione con gancio	Gancio longitudinale	Guarnizione	NBR
Colore (RAL)	RAL 7035	BG	3
Adatti per ModuPlug®	Sì		

HDC 06B ALU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B ALU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Materiale di tenuta in cloroprene, da -40 °C a +70 °C



Pressacavi in poliammide, adatti all'utilizzo in zone a rischio di esplosione Ex e (sicurezza aumentata) ed Ex i (sicurezza intrinseca).

Weidmüller offre una famiglia prodotti senza restrizioni e, oltre alla conformità con gli standard, il pressacavo eccelle grazie alla sua maggiore resistenza agli urti di 4/7 Joule e ad un possibile intervallo di temperatura fino a -60 °C senza restrizioni. Testati in conformità all'attuale standard e alla norma EN 60079-0, sono certificati ATEX e IECEx.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	Versione
N. d'ordine	2722250000	VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821482	10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
CPZ	50 ST	(30 min.), poliammide 6
Tipo	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	Versione
N. d'ordine	2722260000	VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821499	10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
CPZ	50 ST	(30 min.), poliammide 6
Tipo	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	Versione
N. d'ordine	2722240000	VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821475	10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
CPZ	50 ST	(30 min.), poliammide 6

Dimensioni 3



La possibilità di disconnettere i cavi nell'area EXI semplifica l'installazione e la manutenzione e consente una migliore preparazione.

Gli inserti Rockstar® EXI qui mostrati sono dotati di collegamenti PUSH IN e sono quindi molto facili da collegare.

Sono identificati dalla designazione dell'articolo

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HE 6 FP EXI	Versione
N. d'ordine	3001190000	, Femmina, 500 V, 5 A, Numero di poli: 6, PUSH IN, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4099986902305	installazione: 3
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HE 6 MP EXI	Versione
N. d'ordine	3001200000	, Maschio, 500 V, 5 A, Numero di poli: 6, PUSH IN, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4099986902312	installazione: 3
CPZ	1 ST	