

HDC 10B ABU EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



L'opzione di cavi di disconnessione nell'area EXI semplifica l'installazione e la manutenzione e consente una migliore preparazione.

Le custodie Rockstar® EXI qui mostrate sono identificate per l'uso con la loro designazione articolo.

Pertanto, non è richiesto un colore blu. Per completare la custodia è richiesto un passacavi EXI blu.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso, Gancio tra- sversale non sostituibile, Standard
N. d'ordine	<u>3001310000</u>
Tipo	HDC 10B ABU EXI
GTIN (EAN)	4099986902398
CPZ	1 Pieza



HDC 10B ABU EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
Omologazioni	CE		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	29.3 mm	Altezza (pollici)	1.1535 inch
Larghezza	55 mm	Larghezza (pollici)	2.1654 inch
Altezza di fissaggio	32 mm	Larghezza di fissaggio	83 mm
Peso netto	146 g		
Conformità ambientale del _l	prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d1		
	0002024 0023 4 101 00 1	3 0dda30474121	
Dati generali			
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere
Grado di protezione	IP65, in stato collegato	Custodie EMC	No
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile	Protezione d'accensione	II 2G Ex ib IIC T6 Gb
Dimensioni			
D:	00		40
Distanza tra i fori lunghezza A2	83 mm	Larghezza custodia C	43 mm
Larghezza zoccolo C1 Altezza Custodia B	47 mm	Lunghezza, custodie Altezza Zoccolo B1	73 mm
Altezza Custodia B	29.5 mm	Altezza Zoccolo B I	5.3 mm
Esecuzione	1		
Parte superiore/Parte inferiore/	Parte inferiore	Tipo di collegamento	PUSH IN
Coperchio			
Esecuzione custodia	Base passante	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso, Gancio trasversale non sostituibile
Forma	Standard	Dimensioni di installazione	4
Tipo	Base passante (mont. in feritoia)	Versione con gancio	Gancio trasversale
Guarnizione	NBR	Colore (RAL)	RAL 7035
BG	4	Adatti per ModuPlug®	Sì
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
	07 44 00 00		

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

27-44-02-02

HDC 10B ABU EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Materiale di tenuta in cloroprene, da -40 °C a +70 °C



Pressacavi in poliammide, adatti all'utilizzo in zone a rischio di esplosione Ex e (sicurezza aumentata) ed Ex i (sicurezza intrinseca).

Weidmüller offre una famiglia prodotti senza restrizioni e, oltre alla conformità con gli standard, il pressacavo eccelle grazie alla sua maggiore resistenza agli urti di 4/7 Joule e ad un possibile intervallo di temperatura fino a -60 °C senza restrizioni. Testati in conformità all'attuale standard e alla norma EN 60079-0, sono certificati ATEX e IECEx.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	Versione
N. d'ordine	2722270000	VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 25,
GTIN (EAN)	4050118821505	10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
CPZ	50 ST	(30 min.), poliammide 6
Tipo	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	Versione
Tipo N. d'ordine	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4 2722280000	Versione VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 25,
•		

Dimensioni 4



La possibilità di disconnettere i cavi nell'area EXI semplifica l'installazione e la manutenzione e consente una migliore preparazione.

Gli inserti Rockstar® EXI qui mostrati sono dotati di collegamenti PUSH IN e sono quindi molto facili da collegare.

3

Sono identificati dalla designazione dell'articolo

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HE 10 FP EXI	Versione
N. d'ordine	3001220000	, Femmina, 500 V, 5 A, Numero di poli: 10, PUSH IN, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4099986902329	installazione: 4
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HE 10 MP EXI	Versione
Tipo N. d'ordine	HDC HE 10 MP EXI 3001230000	Versione , Maschio, 500 V, 5 A, Numero di poli: 10, PUSH IN, Dimensioni di
•		

Data di creazione 06.11.2025 11:58:27 MEZ