

CMA-A20-40-1A-3-1VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Trasformatori di corrente plug-on**

I trasformatori di corrente plug-on vengono utilizzati in tutti i casi in cui è necessario misurare ed elaborare correnti elevate fino a 5000 A. I nostri trasformatori di corrente alimentano correnti secondarie di 1 A o 5 A. Weidmüller offre anche trasformatori di corrente compatti a bassa potenza per convertire correnti fino a 600 A in tensioni fino a 333 mV.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 40 A, Corrente secondaria max.: 1 A, Carico: 1 VA, Classe di precisione: 3
N. d'ordine	3008140000
Tipo	CMA-A20-40-1A-3-1VA
GTIN (EAN)	4099986909441
CPZ	1 Pieza
Costruttore	ENTES Elektronik

CMA-A20-40-1A-3-1VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



RoHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	57 mm	Profondità (pollici)	2.2441 inch
Posizione verticale	65 mm	Altezza (pollici)	2.5591 inch
Larghezza	47 mm	Larghezza (pollici)	1.8504 inch
Peso netto	295 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Attributi elettrici

Classe di precisione	3	Corrente secondaria	0...1 A
Carico	1 VA	Corrente primaria	40 A

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP20	Corrente termica permanente di dimensionamento Itermico	1,2 x Inominale
Frequenza nominale	50 / 60 Hz		

Coordinazione di isolamento

Classe di precisione Tensione di isolamento 3 kV / 1 min

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-A20-40-1A-3-1VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

