

CMA-A20-60-1A-1-1VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Trasformatori di corrente plug-on**

I trasformatori di corrente plug-on vengono utilizzati in tutti i casi in cui è necessario misurare ed elaborare correnti elevate fino a 5000 A. I nostri trasformatori di corrente alimentano correnti secondarie di 1 A o 5 A. Weidmüller offre anche trasformatori di corrente compatti a bassa potenza per convertire correnti fino a 600 A in tensioni fino a 333 mV.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 60 A, Corrente secondaria max.: 1 A, Carico: 1 VA, Classe di precisione: 1
N. d'ordine	3008210000
Tipo	CMA-A20-60-1A-1-1VA
GTIN (EAN)	4099986909465
CPZ	1 Pieza
Costruttore	ENTES Elektronik

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	57 mm	Profondità (pollici)	2.2441 inch
Posizione verticale	65 mm	Altezza (pollici)	2.5591 inch
Larghezza	47 mm	Larghezza (pollici)	1.8504 inch
Peso netto	250 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Attributi elettrici

Classe di precisione 1 Corrente secondaria 0...1 A
Carico 1 VA Corrente primaria 60 A

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP20 Corrente termica permanente di dimensionamento Itermico 1,2 x Inominale
Frequenza nominale 50 / 60 Hz

Coordinazione di isolamento

Classe di precisione 1 Tensione di isolamento 3 kV / 1 min

Classificazioni

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02

