

CMA-A20-125-1A-0,5-2,5VA
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Trasformatori di corrente plug-on

I trasformatori di corrente plug-on vengono utilizzati in tutti i casi in cui è necessario misurare ed elaborare correnti elevate fino a 5000 A. I nostri trasformatori di corrente alimentano correnti secondarie di 1 A o 5 A. Weidmüller offre anche trasformatori di corrente compatti a bassa potenza per convertire correnti fino a 600 A in tensioni fino a 333 mV.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 125 A, Corrente secondaria max.: 1 A, Carico: 2.5 VA, Classe di precisione: 0,5
N. d'ordine	3008240000
Tipo	CMA-A20-125-1A-0,5-2,5VA
GTIN (EAN)	4099986909496
CPZ	1 Pieza
Costruttore	ENTES Elektronik

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	57 mm	Profondità (pollici)	2.2441 inch
Posizione verticale	65 mm	Altezza (pollici)	2.5591 inch
Larghezza	47 mm	Larghezza (pollici)	1.8504 inch
Peso netto	209 g		

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Attributi elettrici

Classe di precisione 0,5 Corrente secondaria 0...1 A
Carico 2,5 VA Corrente primaria 125 A

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP20 Precisione della misura Classe 0,5
Corrente termica permanente di dimensionamento Itermico 1,2 x Inominale Frequenza nominale 50 / 60 Hz

Coordinazione di isolamento

Classe di precisione 0,5 Tensione di isolamento 3 kV / 1 min

Classificazioni

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02

