

U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Il servizio di accesso remoto u-link Weidmüller offre la possibilità di accedere in modo sicuro ai dispositivi Ethernet in una rete remota.

Con il server VPN u-link come server del punto di incontro centrale, i client VPN (PC di servizio e dispositivi client Weidmüller u-link) si collegano sempre in uscita e sono quindi conformi ai requisiti di sicurezza tipici dell'IT.

Le istanze di database e server separate vengono utilizzate per ciascun account cliente con collegamento u-link (isolamento client sicuro) per garantire l'integrità dei dati. La comunicazione tra il server VPN u-link e i client remoti (PC di servizio e dispositivi client u-link) avviene tramite una connessione VPN aperta protetta da certificato.

La base di u-link è "configurazione invece di programmazione", l'uso è intuitivo e non richiede conoscenze specialistiche.

Set di funzioni:

- Accesso remoto VPN a 1 clic per PC di servizio
- Accesso facilitato: connessioni web, rdp o vnc a host remoti completamente basati su browser per l'utilizzo con tablet o smartphone
- Gestione dell'organizzazione e del gruppo
- Topologie, compresi dispositivi terminali di terzi
- Gestione del firmware: visualizzazione dello stato del firmware di tutti i router e dell'opzione di un aggiornamento del firmware automatizzato e controllato a tempo

- Diritti di accesso individuali: configurazione granulare dei diritti di accesso ai dispositivi della rete di destinazione

- Registro eventi esteso: presentazione di tutte le attività nel portale u-link con un'ampia gamma di filtri e funzioni di esportazione

- Politica della password: maggiore sicurezza grazie ad una specifica configurabile dei requisiti minimi per la qualità e il periodo di validità della password

Weidmüller offre le seguenti varianti di utilizzo e opzioni aggiuntive per il servizio di accesso remoto u-link:

Versione base:

- assegnato automaticamente registrandosi all'indirizzo u-link.weidmueller.com
 - Utilizzo gratuito per 6 mesi, esteso a 365 giorni in caso di registrazione di un dispositivo client u-link nuovo
 - Set di funzioni completo
 - Utenti illimitati
 - Massimo 50 dispositivi compatibili con u-link (punti di accesso a una rete remota)
 - 1 connessione VPN simultanea
 - Nessun dato o limite di velocità (soggetto al normale utilizzo di mercato)
- Estensioni
- Altri dispositivi compatibili con u-link 50/100/250/500/1000 o più
 - Connessioni VPN simultanee aggiuntive

U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- VPN Cina: connessione VPN sicura e affidabile con e dalla Cina

Dati generali per l'ordinazione

Versione	License code for u-link Remote Access Service.. Extends the period of the basic license by 1 year.
N. d'ordine	3024610000
Tipo	U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y
CPZ	1 Pieza

U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensioni e pesi

Peso netto	0 g
------------	-----

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio
------------------------------	-------------------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Funzioni e caratteristiche

Gestione del firmware	Visualizzazione della versione del firmware di tutti i client u-link e aggiornamenti opzionali, controllati a tempo, automatici del firmware (per classi di dispositivo selezionate)	Linee guida per la password	Increased security through configurable specification of minimum requirements for the password quality and validity period
Funzionalità del firewall del cloud integrato	Regole basate su gruppi per l'accesso a reti remote basate su IP, porta e protocollo	Tipo di autenticazione a 2 fattori	E-mail, Google Authenticator APP, APP di Microsoft Authenticator
Affidabilità del sistema	≥ 99,6%	Collegamenti VPN passanti utilizzabili simultaneamente	1 (espandibile registrando ulteriori connessioni VPN pass-through)
Banda e volume dati mensili	Illimitato (in base al normale utilizzo di mercato)	Organizzazione utente	Organizzazione in gruppi degli utenti del servizio, assegnazione di diritti di accesso selettivi alla topologia del dispositivo, assegnazione di diritti in base al gruppo riguardanti la configurazione del dispositivo e l'amministrazione dell'utente, Gestione autonoma delle organizzazioni nel quadro dei diritti organizzativi
Numero di utenti configurabili (PC del servizio assistenza)	Illimitato	Informazioni sull'utilizzo	Approfondite informazioni di reportistica e statistiche (rapporti di connessione, durata di utilizzo, volume di dati)
Banda canale VPN	100 Mbit/s	Gestione dispositivo	Illustrazione dell'infrastruttura del dispositivo (oggetti ad accesso remoto) in una struttura ad albero chiaramente definita mediante ubicazione, gruppo e oggetti del dispositivo
Periodo	1 anno dall'attivazione del codice di licenza o dalla scadenza della licenza esistente. La condizione di licenza	Tipo di accesso web-based (easyAccess)	Web server locale

U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

individuale è visibile
durante l'attivazione.

Numero di client u-link configurabile su
hardware Weidmüller (rete remota dei
punti di accesso)

51

Requisiti di sistema

Hardware, rete target remota	Hardware Weidmüller con client VPN u-link	Hardware (PC del servizio assistenza)	PC con sistema operativo Windows 7, 8, 10 o 11
Amministrazione del portale (configurazione utente/dispositivo)	tramite web browser (HTTPS), login con nome utente e password	Software VPN (PC del servizio assistenza)	u-link VPN-client (installation on PC)

Varie

Attivazione	L'amministratore dell'account cliente deve digitare la chiave di licenza nel portale u-link (funzioni immediatamente disponibili)	Dotazione	E-mail con codice di licenza
-------------	--	-----------	---------------------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		