

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La serie H è ideale per l'illuminazione mobile delle aree di lavoro. Tutte le aree buie possono essere illuminate grazie alla facilità di manipolazione e alla batteria ricaricabile integrata. La batteria può essere ricaricata rapidamente e facilmente usando il cavo in dotazione. La lampada da lavoro fornisce un'opzione di illuminazione mobile fino a 6500 K.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	3031110000
Tipo	WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC
GTIN (EAN)	4099986975743
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	17.8 mm	Profondità (pollici)	0.7008 inch
Posizione verticale	89 mm	Altezza (pollici)	3.5039 inch
Larghezza	23.1 mm	Larghezza (pollici)	0.9094 inch
Peso netto	40 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio -10 - 35°C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati del materiale

Materiale base della custodia Aluminum Materiale dei terminali policarbonato

Dati tecnici del cavo

Cavo materiale policarbonato Materiale base della custodia Aluminum
Lunghezza del cavo 0.5 m

Dati tecnici generali

Tipo di collegamento	USB C	Forma del modulo LED	Tondo
Numero di LED	1	Colore spia (CCT)	6500K, 5000K
Luminosità	300 lm	Corrente spia	300 lm
Angolo di emissione	120°	Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IPX3	Classe d'efficienza (secondo la direttiva UE n. 874/2012)	Not required

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

