

**POWERCRIMPER VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La razionalizzazione dei procedimenti di crimpatura richiede una sempre maggiore automazione delle singole fasi di lavorazione. "Ottimizzazione dei tempi di installazione" è la richiesta che i mercati orientati al futuro avanzano ai partner strategici.

Le macchine automatiche che consentono una lavorazione razionale dei materiali dei conduttori sono la soluzione più moderna. Flessibilità e funzionalità giocano un ruolo determinante per il cliente.

Con la sua gamma di macchine automatiche, Weidmüller offre soluzioni professionali e razionali per la lavorazione di cavi.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Macchine automatiche, Macchina crimpatrice
N. d'ordine	<a href="#">3032890000</a>
Tipo	POWERCRIMPER VARIO
GTIN (EAN)	409998698539 1
CPZ	1 Pieza

## POWERCRIMPER VARIO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	300 mm	Profondità (pollici)	11.811 inch
Posizione verticale	220 mm	Altezza (pollici)	8.6614 inch
Larghezza	190 mm	Larghezza (pollici)	7.4803 inch
Peso netto	9000 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6a, 6b, 6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

### Macchine automatiche crimpatrici

Comando	elettrico	Tempo di un ciclo	ca. 1 s
Sezione del terminale, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sezione del terminale, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Area di crimpatura , max.	6 mm <sup>2</sup>	Area di crimpatura , min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza di crimpatura	12 mm	Materiali di consumo	con e senza collari isolanti, capicorda sciolti, per capicorda isolati di parti allentate
Collegamento elettrico	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Lunghezza di inserimento	38 mm
Area di crimpatura	0.5 - 6.00 mm <sup>2</sup>		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**POWERCRIMPER VARIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## POWERCRIMPER VARIO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Accessori / ricambi

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ADAPTER PCV HTO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3064900000</a>	Macchine automatiche, Macchina crimpatrice
GTIN (EAN)	4099987058353	
CPZ	1 ST	
Tipo	EINSATZPAAR PZ 16E	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9012640000</a>	16mm <sup>2</sup> , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4008190114831	
CPZ	1 ST	
Tipo	EINSATZPAAR PZ 6/5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9011620000</a>	6mm <sup>2</sup> , Crimpatura trapezoidale
GTIN (EAN)	4008190207939	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE ES PZ ZH 16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
CPZ	1 ST	
Tipo	STORAGEBOX PCV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3043810000</a>	Macchine automatiche, Macchina crimpatrice
GTIN (EAN)	4099987017084	
CPZ	1 ST	
Tipo	ADAPTER PCV HTO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3064900000</a>	Macchine automatiche, Macchina crimpatrice
GTIN (EAN)	4099987058353	
CPZ	1 ST	
Tipo	EINSATZPAAR PZ 16E	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9012640000</a>	16mm <sup>2</sup> , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4008190114831	
CPZ	1 ST	
Tipo	EINSATZPAAR PZ 6/5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9011620000</a>	6mm <sup>2</sup> , Crimpatura trapezoidale
GTIN (EAN)	4008190207939	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE ES PZ ZH 16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
CPZ	1 ST	
Tipo	STORAGEBOX PCV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3043810000</a>	Macchine automatiche, Macchina crimpatrice
GTIN (EAN)	4099987017084	
CPZ	1 ST	