

MCV SPG 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piastra terminale per morsetti, Beige scuro, Posizione verticale: 16.5 mm, Larghezza: 0.55 mm, V-O, Wemid, bloccabile: Sì
N. d'ordine	3032900000
Tipo	MCV SPG 2.5
GTIN (EAN)	4099986985513
CPZ	50 Pieza

MCV SPG 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

Profondità	29.05 mm
Posizione verticale	16.5 mm
Larghezza	0.55 mm
Peso netto	0.38 g

Profondità (pollici)	1.1437 inch
Altezza (pollici)	0.6496 inch
Larghezza (pollici)	0.0217 inch

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

Aaltri dati tecnici

con perno d'arresto	Sì
	bloccabile

	Sì
--	----

Dati caratteristici del sistema

Versione	Terminale
----------	-----------

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0

Colori	Beige scuro
--------	-------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886
ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 14.0	27-25-03-01

ETIM 7.0	EC000886
ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01