


**THM WO 50.8/150 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
|             |                                    |
| N. d'ordine | 3034880000                         |
| Tipo        | <a href="#">THM WO 50.8/150 BL</a> |
| GTIN (EAN)  | 4099986991767                      |
| CPZ         | 500 Pieza                          |

## THM WO 50.8/150 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 0.03 mm | Profondità (pollici) | 0.001 inch  |
| Posizione verticale | 50.8 mm | Altezza (pollici)    | 2 inch      |
| Larghezza           | 150 mm  | Larghezza (pollici)  | 5.9055 inch |
| Peso netto          | 610 g   |                      |             |

## Dati generali

|                                          |                         |                                                                 |             |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Adesivo                                  | Adesivo di poliacrilato | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 6           |
| Tipo di stampa                           | Neutro                  | Versione                                                        | autoadesivo |
| Larghezza                                | 150 mm                  | Classe d'infiammabilità UL 94                                   | V-0         |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 125 °C                  | Campo delle temperature di impiego, min.                        | -40 °C      |
| Colori                                   | blu                     | Alogeni                                                         | No          |
| Materiale di base                        | Pellicola in poliestere | Caratteri stampati                                              | senza       |
| Dimensioni del campo di siglatura        | 25.4 x 50.8 mm          | Numero per rotolo                                               | 500         |

## Segnafile e segnacavi

|                                    |                      |                                       |                     |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                            | No                   | Sezione di collegamento cavo, max.    | 500 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 0.75 mm <sup>2</sup> | Diametro esterno del conduttore, max. | 39.7 mm             |
| Diametro esterno conduttore        | 39.7 mm              |                                       |                     |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |