Foglio dati

THM WO 50.8/150 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.
• Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
• Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	3034910000
Tipo	THM WO 50.8/150 WS
GTIN (EAN)	4099986991798
CPZ	500 Pieza

Foglio dati

THM WO 50.8/150 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.03 mm	Profondità (pollici)	0.001 inch
Posizione verticale	50.8 mm	Altezza (pollici)	2 inch
Larghezza	150 mm	Larghezza (pollici)	5.9055 inch
Peso netto	1.1 g		

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9
Tipo di stampa	Neutro	Versione	autoadesivo
Larghezza	150 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	bianco	Alogeni	No
Materiale di base	Pellicola in poliestere	Caratteri stampati	senza
Dimensioni del campo di siglatura	25.4 x 50.8 mm	Approvazione secondo UL 969	Sì
Numero per rotolo	500		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	95 mm²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.75 mm²	Diametro esterno del conduttore, max.	39.7 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	8.1 mm	Diametro esterno conduttore	8.1 - 39.7 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		