

**RC F P5 M20 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I connettori circolari con sistema a scatto consentono una connessione rapida con una classe di protezione elevata. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	3036850000
Tipo	<a href="#">RC F P5 M20 C</a>
GTIN (EAN)	4099986998162

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Larghezza	39.4 mm	Larghezza (pollici)	1.5512 inch
Diametro	20 mm	Peso netto	16.72 g

## Temperature

Temperatura di magazzino		Temperatura ambiente	-25 °C...125 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...60 °C		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	5	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	Ottone	LED	No
Tipo di collegamento	PUSH IN con attuatore	Materiale base della custodia	PA 66
Diametro del cavo, max.	13 mm	Diametro del cavo, min.	7 mm
Materiale dei contatti	Ottone	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	0.25 mm <sup>2</sup>	Tensione nominale	500 V
Corrente nominale	17.5 A	Grado di protezione	IP68
Genere di contatto	Femmina	Collegamento schermato	Nessuno
Materiale anello filettato	Plastica		

## Dati generali

Numero di poli	5	Filettatura del collegamento	M20
Protezione contro l'inversione di polarità	Sì	Tipo di collegamento	PUSH IN con attuatore
Materiale base della custodia	PA 66		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		