

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	3038720000
Tipo	V-ZPA FUSE HOLDER E
GTIN (EAN)	4099987006422
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-04-23T00:00:00+02:00

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	65.5 mm	Profondità (pollici)	2.5787 inch
Posizione verticale	92.2 mm	Altezza (pollici)	3.6299 inch
Larghezza	18.5 mm	Larghezza (pollici)	0.7283 inch
Peso netto	74 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-25 °C...55 °C
Umidità	Umidità rel. 5 - 95%	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati nominali IEC / EN

Contatto di segnalazione	No	Tensione nominale (AC)	240 V
Corrente di dimensionamento IN	6.3 A	Tipo di tensione	AC
Protezione	6,3 A	Norme	IEC 61984
Segnale acustico	No	Corrente nominale di cortocircuito ISCCR25 kA	
Prefusibile integrato	Sì		

Dati generali

Indicatore ottico di funzionamento	No	Forma	spina di riduzione
Colori	grigio	Grado di protezione	IP00
Guida equipaggiata	Barra conduttrice	Segnale acustico	No
Altitudine di esercizio	≤ 4000 m		

Isolamento secondo EN 50 178

Grado di lordura	2
------------------	---

Dati di collegamento

Lunghezza di spellatura	13 mm	Tecnica di collegamento cavi	PUSH IN
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento	2.5 mm ²	Campo di sezioni, min.	0.82 mm ²
Campo di sezioni, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0.82 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0.82 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.82 mm ² AEH (DIN 46228-1), min.	0.82 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento, semirigida, min.	0.82 mm ²
Sezione di collegamento, semirigida, max.	2.5 mm ²		

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dati elettrici**

Tipo di tensione AC

Dati generali

Grado di protezione IP00 Colori grigio

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Visualizzazione e cavo di comunicazione**

Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione


Tip. CH-SMC-00.80-VC180	Versione
N. d'ordine 2775880080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Maschio, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN) 4064675329909	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
CPZ 10 ST	

Contatore e cavo gateway

Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

Tip. CH-SMC-00.80-CG90	Versione
N. d'ordine 2775910080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN) 4064675329732	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
CPZ 10 ST	

Cavo di estensione per il contatore intelligente

Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

Tip. CH-SMC-00.80-ECS180	Versione
N. d'ordine 2784120080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Maschio, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN) 4064675329718	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
CPZ 10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	CH-SMC-00.60-ECB180	Versione
N. d'ordine	2784110060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4099986979093	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
CPZ	10 ST	

Visualizzazione e cavo di comunicazione

Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CH-SMC-00.80-OVP180	Versione
N. d'ordine	2853620080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Maschio, Femmina, IP20,
GTIN (EAN)	4064675477549	600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m
CPZ	10 ST	

Cavo di estensione per il contatore intelligente

Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CH-SMC-01.15-ECB180	Versione
N. d'ordine	2784110115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4099986979208	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.15 m
CPZ	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Visualizzazione e cavo di comunicazione



Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CH-SMC-00.60-OVP180	Versione
N. d'ordine	2853620060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Maschio, Femmina,
GTIN (EAN)	4099986979079	Connettore a innesto, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6
CPZ	10 ST	m

Cavo di estensione per il contatore intelligente



Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CH-SMC-00.60-ECB90	Versione
N. d'ordine	2817650060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4064675323051	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMC-00.80-ECB90	Versione
N. d'ordine	2817650080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4064675323068	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMC-00.95-ECB90	Versione
N. d'ordine	2817650095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4064675323075	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMC-01.20-ECB90	Versione
N. d'ordine	2817650120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4064675323082	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.2 m
CPZ	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cavi



Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CH-SMR-00.33-VC180 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924830033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795570	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,33 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.80-VC180 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924830080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795587	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.33-CG90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924780033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795594	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,33 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.80-CG90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924780080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795600	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.33-ECS180 VPE...	Versione
N. d'ordine	2924850033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795723	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,33 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.80-ECS180 VPE...	Versione
N. d'ordine	2924850080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795730	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.33-ECB180 VPE...	Versione
N. d'ordine	2924870033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795655	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,33 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.80-ECB180 VPE...	Versione
N. d'ordine	2924870080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795662	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924890033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795679	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,33 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924890060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795686	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,6 m
CPZ	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	CH-SMR-00.80-ECB90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924890080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795693	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.95-ECB90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924890095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795709	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,95 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-01.20-ECB90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924890120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795716	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1,2 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.33-VCC180 VPE...	Versione
N. d'ordine	2924970033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795624	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.33-YCC90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924960033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795617	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.60-OVP180 VPE...	Versione
N. d'ordine	2924810060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986993440	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,6 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.80-OVP180 VPE...	Versione
N. d'ordine	2924810080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986993457	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-01.15-OVP180 VPE...	Versione
N. d'ordine	2924810115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986993464	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1,15 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.60-OVP90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924820060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986993471	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,6 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.80-OVP90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924820080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986993488	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924820115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986993495	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1,15 m
CPZ	10 ST	