

UC20-EM-232-485**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	3042000000
Tipo	UC20-EM-232-485
GTIN (EAN)	4099987013352
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	66.5 mm	Profondità (pollici)	2.6181 inch
Posizione verticale	40.5 mm	Altezza (pollici)	1.5945 inch
Larghezza	18.5 mm	Larghezza (pollici)	0.7283 inch
Peso netto	0 g		

Alimentazione elettrica

Tensione di alimentazione	5 V DC $\pm 4\%$ via UC20	Assorbimento di corrente da Isistip.	<200 mA
---------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---------

Dati di collegamento

Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)	AWG 20	Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)	AWG 16
Tipo di collegamento	PUSH IN	Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0.14 mm ²		

Dati di sistema

Interfaccia collegamento	RS232/485 PUSH IN	Separazione galvanica	500 V DC
--------------------------	----------------------	-----------------------	----------

Nota importante

Informazioni sul prodotto	The matching end brackets are included with the control.
---------------------------	--

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001423	ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423	ECLASS 14.0	27-24-22-08
ECLASS 15.0	27-24-22-08		

Accessori**BLF 3.50/180LR**

Connettività efficiente - in uno spazio ridotto: connettore femmina con collegamento a molla (PUSH IN) come livello di collegamento ad innesto, usato insieme a connettori maschio in un passo da 3,5 mm.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BLF 3.50/08/180LR SN OR...	Versione
N. d'ordine	2459740000	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm,
GTIN (EAN)	4050118475159	Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Diametro del cavo
CPZ	48 ST	(tensione nominale), max.: 1.5 mm², Box