

**SEP PGTB 2.5 4C OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Le piastre divisorie e le piastre terminali sono accessori essenziali per le morsettiere. Le piastre divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiere sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettiere Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Piastra terminale per morsetti, arancione, Posizione verticale: 89.95 mm, Larghezza: 2.05 mm, V-0, Wemid, bloccabile: Sì
N. d'ordine	<a href="#">3051600000</a>
Tipo	SEP PGTB 2.5 4C OR
GTIN (EAN)	4099987021647
CPZ	20 Pieza

**Dati tecnici**
**Dimensioni e pesi**

Profondità	30.06 mm	Profondità (pollici)	1.1835 inch
Posizione verticale	89.95 mm	Altezza (pollici)	3.5413 inch
Larghezza	2.05 mm	Larghezza (pollici)	0.0807 inch
Peso netto	2.8 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C
--	--------	--	--------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Altri dati tecnici**

con perno d'arresto	Sì	bloccabile	Sì
Tipo di fissaggio	innestabile		

**Dati dei materiali**

Materiale di base	Wemid	Colori	arancione
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

**Adattatore di prova e prese di prova**

Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1276300000</a>	Connettore (Morsetto), Collegamento ad innesto, 2 mm <sup>2</sup> , Numero di
GTIN (EAN)	4008190026080	collegamenti: 2, Numero di poli: 1, Larghezza: 9 mm
CPZ	20 ST	