

CXI CCS 8P GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Collegamento trasversale per le prese nella famiglia CUBESERIES CRI.

- Versioni con plastica di colore rosso e blu per la codifica del potenziale Versioni per prese PUSH IN:
- collegamento trasversale a 8 perni per A1 e A2 della bobina
- ponticello a 2 perni per il collegamento alle prese vicine
- ponticello di 2 perni per il collegamento dei canali di uscita all'interno di una presa Versione per prese a vite:
- collegamento trasversale a 8 perni per il collegamento alle prese vicine

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CUBESERIES, Collegamento trasversale
N. d'ordine	3052620000
Tipo	CXI CCS 8P GY
GTIN (EAN)	4099987022446
CPZ	2 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	13.8 mm	Profondità (pollici)	0.5433 inch
Posizione verticale	11.3 mm	Altezza (pollici)	0.4449 inch
Larghezza	111.3 mm	Larghezza (pollici)	4.3819 inch
Peso netto	7.5 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio			

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati per il collegamento trasversale

Corrente di dimensionamento	10 A	Isolamento	Sì
Protezione da contatto accidentale	Sì	Colori	grigio
Numero di poli	8	Passo in mm (P)	15.00 mm
Versione	può essere tagliato a misura		

Dati di dimensionamento UL

Corrente nominale (UL)	10 A
------------------------	------

Dati generali

Versione	può essere tagliato a misura	Colori	grigio
----------	------------------------------	--------	--------


Dati di collegamento

Passo in mm (P)	15.00 mm
-----------------	----------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Esempio d'uso



Disegni

Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions

