



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## Dati generali per l'ordinazione

Versione	CUBESERIES, Collegamento trasversale
N. d'ordine	<u>3053210000</u>
Tipo	CXM CCP 8P BL
GTIN (EAN)	4099987023030
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

O			
Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Peso netto	9 g		
Temperature			'
		T	
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	
Conformità ambientale	del prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenz	zione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0		
Dati per il collegamento	trasversale		
Isolamento	Sì	Protezione da contatto accidentale	Sì
Colori	blu	Numero di morsetti ponticellati	8
Numero di poli	8	Tipo di montaggio	innestato
Dati generali			
Colori	blu		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92
ECLASS 10.0	27-37-16-92	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

## Esempio d'uso







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### **Miscellaneous**

# Type code CUBESERIES accessories versions





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

### Accessori



#### Accessorio di sistema

Scoprite una vasta gamma di accessori per il vostro sistema u-remoto - l'aggiunta ideale per rendere le vostre applicazioni ancora più efficienti e flessibili.

### Dati generali per l'ordinazione

3 -	<b>-</b>	
Tipo	UR20-EBK-ACC	Versione
N. d'ordine	<u>1346610000</u>	End bracket, ,
GTIN (EAN)	4050118151596	
CPZ	5 ST	

### Utensili da taglio



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

### Dati generali per l'ordinazione

Duti 90	norum por r orumuzion	
Tipo	KT 8	Versione
N. d'ordine	9002650000	Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
GTIN (EAN	) 4008190020163	
CPZ	1 ST	

Data di creazione 31.10.2025 11:29:13 MEZ

Versione catalogo / Disegni