


CXX RC 51**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	CUBESERIES, Elemento RC, Tensione nominale: 6...24 V UC, Collegamento ad innesto
N. d'ordine	3053370000
Tipo	CXX RC 51
GTIN (EAN)	4099987023160
CPZ	20 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	23 mm	Profondità (pollici)	0.9055 inch
Posizione verticale	9.2 mm	Altezza (pollici)	0.3622 inch
Larghezza	12.8 mm	Larghezza (pollici)	0.5039 inch
Peso netto	2 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio			

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

lato di comando

Tensione nominale	6...24 V UC	Corrente nominale AC	1.5 mA
Indicatore di stato	No	Circuito di protezione	Elemento RC

Dati generali



Colori	nero	
Componente classe d'infiammabilità UL94	Componente	Custodia
	Classe d'infiammabilità UL94	V-2

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento ad innesto
------------------------------	-------------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Disegni**Connection diagram****Dimensional drawing**

Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

