



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CUBESERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 6
	24 V UC, Collegamento ad innesto
N. d'ordine	<u>3053420000</u>
Tipo	CXX L 61G
GTIN (EAN)	4099987023207
CPZ	20 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	25.7 mm	Profondità (pollici)	1.0118 inch	
Posizione verticale	9.2 mm	Altezza (pollici)	0.3622 inch	
Larghezza	12.8 mm	Larghezza (pollici)	0.5039 inch	
Peso netto	2 g	(pomon)	0.0000	
Temperature			,	
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C85 °C	Temperatura ambiente	-40 °C70 °C	
Temperatura d'esercizio				
Conformità ambientale del p	rodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzio	no		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
	ito oviito superiori a o, i			
lato di comando				
Tensione nominale	624 V UC	Corrente nominale AC	6.4 mA	
Corrente nominale DC	6.4 mA	Indicatore di stato	LED verde	
Dati generali				
Colori	nero			
Componente classe d'infiammabilità	Componente Custodia			
UL94	Classe d'infiammabilità UL94 V-2			
Dati di collegamento	,			
Tecnica di collegamento cavi	Collegamento ad innesto			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586	
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586	
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-10-10	
ECLASS 10.0	27-37-10-10	ECLASS 11.0	27-37-16-92	
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92	
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92	

Versione catalogo / Disegni




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Disegni

Connection diagram



Dimensional drawing







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

