

CXX L 62G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CUBESERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 24...60 V UC, Collegamento ad innesto
N. d'ordine	3053440000
Tipo	CXX L 62G
GTIN (EAN)	4099987023221
CPZ	20 Pieza

CXX L 62G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	25.7 mm	Profondità (pollici)	1.0118 inch
Posizione verticale	9.2 mm	Altezza (pollici)	0.3622 inch
Larghezza	12.8 mm	Larghezza (pollici)	0.5039 inch
Peso netto	2 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio			

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Iato di comando

Tensione nominale	24...60 V UC	Corrente nominale AC	4,8 mA
Corrente nominale DC	4,8 mA	Indicatore di stato	LED verde

Dati generali

Colori	nero
Componente classe d'infiammabilità UL94	Componente Classe d'infiammabilità UL94

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento ad innesto
------------------------------	-------------------------



Classificazioni

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

CXX L 62G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni**Connection diagram****Dimensional drawing**

Disegni

Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

