


THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	3062890000
Tipo	THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS
GTIN (EAN)	4099987049283
CPZ	2750 Pieza

THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.07 mm	Profondità (pollici)	0.0028 inch
Posizione verticale	25.4 mm	Altezza (pollici)	1 inch
Larghezza	57.2 mm	Larghezza (pollici)	2.252 inch
Peso netto	0.32 g		

Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	57.2 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	bianco
Alogeni	Sì	Materiale di base	pellicola di vinile
Caratteri stampati	senza	Dimensioni del campo di siglatura	19.1 x 25.4 mm
Numero per rotolo	2750		

Segnafili e segnacavi

Alogeni Sì

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		