


**TS TTB 6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Gli accessori completi della gamma TTB Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste. Tutti i componenti rilevanti per la funzione e la sicurezza sono collegati in modo vincolante alla morsettiera. Questo aumenta l'affidabilità dei circuiti dei convertitori di corrente e tensione durante i lavori di installazione e manutenzione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Preso (Morsetto), Profondità di innesto: 11.5 mm, Profondità: 51.3 mm
N. d'ordine	<a href="#">3064330000</a>
Tipo	TS TTB 6 GY
GTIN (EAN)	4099987054041
CPZ	48 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	51.3 mm	Profondità (pollici)	2.0197 inch
Posizione verticale	9.4 mm	Altezza (pollici)	0.3701 inch
Larghezza	6.3 mm	Larghezza (pollici)	0.248 inch
Peso netto	2.39 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestato	Esecuzione a prova di esplosione	No
Tipo di montaggio	Spina		

## Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	grigio
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

## Dimensioni

Profondità di innesto	11.5 mm
-----------------------	---------

## Generale

Campo delle temperature di impiego, max.	130 °C
--	--------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		