

MOPL K4 STAHL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 68 mm, Larghezza: 116 mm, Profondità: 2 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento
N. d'ordine	3073060000
Tipo	MOPL K4 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857998
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	68 mm	Altezza (pollici)	2.6772 inch
Larghezza	116 mm	Larghezza (pollici)	4.5669 inch
Altezza di fissaggio	54 mm	Peso netto	96 g

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	2 mm	Tipo di fissaggio	se avvitato
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata

Dati generali Accessori

Spessore materiale	2 mm	Tipo di fissaggio	se avvitato
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata
Altezza di fissaggio	54 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K4 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Profondità 7,5 mm**


Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS35X7.5 ST K4	Versione	
N. d'ordine	8000037564	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 64 mm, con asola,	
GTIN (EAN)	4050118653281	acciaio, zincato, cromato	
CPZ	20 ST		

TS 15

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS15X5 ST K4	Versione	
N. d'ordine	8000037609	Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 64 mm, senza foro longitudinale,	
GTIN (EAN)	4050118682489	acciaio, zincato, cromato	
CPZ	20 ST		