

**MOPL K51 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

Abbildung ähnlich

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 106 mm, Larghezza: 207 mm, Profondità: 2 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento |
| N. d'ordine | <a href="#">3073090000</a>   |
| Tipo        | MOPL K51 STAHL   |
| GTIN (EAN)  | 4008190858025  |
| CPZ         | 1 Pieza  |

**MOPL K51 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensioni e pesi**

|                      |        |                        |             |
|----------------------|--------|------------------------|-------------|
| Profondità           | 2 mm   | Profondità (pollici)   | 0.0787 inch |
| Posizione verticale  | 106 mm | Altezza (pollici)      | 4.1732 inch |
| Larghezza            | 207 mm | Larghezza (pollici)    | 8.1496 inch |
| Altezza di fissaggio | 53 mm  | Larghezza di fissaggio | 193 mm      |
| Peso netto           | 304 g  |                        |             |

**Temperature**

Temperatura d'esercizio

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**PE70 Dati Generali**

|                    |         |                   |                            |
|--------------------|---------|-------------------|----------------------------|
| Spessore materiale | 2 mm    | Tipo di fissaggio | se avvitato                |
| Superficie         | zincato | Materiale di base | Lamiera d'acciaio, zincata |

**Dati generali Accessori**

|                        |         |                      |                            |
|------------------------|---------|----------------------|----------------------------|
| Spessore materiale     | 2 mm    | Tipo di fissaggio    | se avvitato                |
| Superficie             | zincato | Materiale di base    | Lamiera d'acciaio, zincata |
| Larghezza di fissaggio | 193 mm  | Altezza di fissaggio | 53 mm                      |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

**MOPL K51 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Profondità 7,5 mm**

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | TS35X7.5 ST K51            | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">8000003907</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 203 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4050118652642              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato           |
| CPZ         | 20 ST                      |  |