

MOPL K6 STAHL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 145 mm, Larghezza: 183 mm, Profondità: 2 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento
N. d'ordine	3073110000
Tipo	MOPL K6 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858049
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	145 mm	Altezza (pollici)	5.7086 inch
Larghezza	183 mm	Larghezza (pollici)	7.2047 inch
Altezza di fissaggio	72.5 mm	Larghezza di fissaggio	162 mm
Peso netto	357 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	2 mm	Tipo di fissaggio	se avvitato
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata

Dati generali Accessori

Spessore materiale	2 mm	Tipo di fissaggio	se avvitato
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata
Larghezza di fissaggio	162 mm	Altezza di fissaggio	72.5 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Profondità 7,5 mm

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS35X7.5 ST K6	Versione	
N. d'ordine	8000003903	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 172 mm, senza foro	
GTIN (EAN)	4050118652666	longitudinale, acciaio, zincato, cromato	
CPZ	20 ST		