

## **HDC MMBIT 8 FC M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo dati, 48 V, 10 A, Cat. 5e, Numero di poli: 8, Collegamento a crimpare, Femmina, Slot a inne- sto necessari: 8
N. d'ordine	3092830000
Tipo	HDC MMBIT 8 FC M
GTIN (EAN)	4099987109864
CPZ	1 Pieza



## **HDC MMBIT 8 FC M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Posizione verticale	51.5 mm	Altezza (pollici)	2.0276 inch	
Larghezza	33.8 mm	Larghezza (pollici)	1.3307 inch	
Lunghezza	14.6 mm	Lunghezza (pollici)	0.5748 inch	
Peso netto	30.4 g			
Temperature				
Valori limite di temperatura	-40 °C 125 °C			
Conformità ambientale del p	rodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esen:	zione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati generali				
Numero di poli	8	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Categoria	Cat. 5e	Cicli di inserimento	≥ 500	
Tipo	Femmina	Classe di sovratensione	III	
Grado di lordura	3	Materiale di base	policarbonato	
Serie	ModuPlug	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	48 V	
Tensione impulsiva di dimensionamento 0.8 kV (DIN EN 61984)		Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	10 A	
Slot a innesto necessari	8			
Versione				
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 26	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 16	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	
Sezione di collegamento cavo, min.	0.14 mm <sup>2</sup>			
Contatto di potenza				
Coppia di serraggio, max. secondo il	Sezione di collegamento cavo, min.  0.14 mm²			
diametro del cavo	Sezione di collegamento cavo, max. 1.5 mm²			
Classificazioni				
ETIM 7.0	EC000438	ETIM 8.0	EC000438	
ETIM 9.0	EC000438	ETIM 10.0	EC000438	
ECLASS 9.0	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-18	
ECLASS 11.0	27-44-02-18	ECLASS 12.0	27-44-02-18	
ECLASS 13.0	27-44-02-18	ECLASS 14.0	27-44-02-18	
ECLASS 15.0	27-44-02-18			

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

## **HDC MMBIT 8 FC M**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni



## **HDC MMBIT 8 FC M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## Contatti a crimpare HD



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.



#### Dati generali per l'ordinazione

Dati gen	ierali per l'ordinazioi	
Tipo	HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG	Versione
N. d'ordine	<u>1651570000</u>	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400248	Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 0.37, torniti, Lega di
CPZ	100 ST	rame
Tipo	HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU	Versione
N. d'ordine	<u>1651670000</u>	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400347	Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 0.37, torniti, Lega di
CPZ	100 ST	rame
Tipo	HDC-C-HD-BM0.5AG	Versione
N. d'ordine	<u>1651580000</u>	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400255	Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 0.5, torniti, Lega di
CPZ	100 ST	rame
Tipo	HDC-C-HD-BM0.5AU	Versione
N. d'ordine	<u>1651680000</u>	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400354	Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 0.5, torniti, Lega di
CPZ	100 ST	rame
Tipo	HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG	Versione
N. d'ordine	<u>1601760000</u>	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190158354	Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 1, torniti, Lega di rame
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU	Versione
N. d'ordine	1651690000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400361	Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 1, torniti, Lega di rame
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC-C-HD-BM1.5AG	Versione
N. d'ordine	<u>1651600000</u>	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400279	Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 1.5, torniti, Lega di
CPZ	100 ST	rame
Tipo	HDC-C-HD-BM1.5AU	Versione
N. d'ordine	<u>1651700000</u>	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400378	Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 1.5, torniti, Lega di
CPZ	100 ST	rame
Tipo	HDC-C-HD-BM2.5AG	Versione
N. d'ordine	1651610000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400286	Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 2.5, torniti, Lega di
CPZ	100 ST	rame
Tipo	HDC-C-HD-BM2.5AU	Versione
N. d'ordine	<u>1651710000</u>	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400385	Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 2.5, torniti, Lega di
CPZ	100 ST	rame

Versione catalogo / Disegni 4