

**IE-AD-3RJ12-1:1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Se vi occorre un adattatore che vi consenta di utilizzare un cavo da installazione a 8 fili per due utenze distinte da 4 fili ciascuno, il modulo di suddivisione cavi di Weidmüller è la scelta ideale.

Caratteristiche:

- IP20
- cat. 5
- innestabili uno accanto all'altro nel campo Patch grazie alla forma sottile

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cable splitter module, IP20
N. d'ordine	<a href="#">3095680000</a>
Tipo	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
CPZ	10 Pieza

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Omologazioni**

Omologazioni



RoHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 37 g

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio -40 °C...85 °C

**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Dati generali**

Collegamento 1	RJ12	Collegamento 2	RJ12
Colori	nero	Materiale base della custodia	PBT, UL 94: V-0
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Schermatura	non schermate
Grado di protezione	IP20	Cicli di inserimento	750

**Proprietà elettriche**

Resistenza d'isolamento 1000 MΩ at 500 V DC Tensione nominale 125 V

**Standard generali**

Connettori a norma TIA-1096-A

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Disegni

