

**IE-AD-3RJ12-1:1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Se vi occorre un adattatore che vi consenta di utilizzare un cavo da installazione a 8 fili per due utenze distinte da 4 fili ciascuno, il modulo di suddivisione cavi di Weidmüller è la scelta ideale.

Caratteristiche:

- IP20
- cat. 5
- innestabili uno accanto all'altro nel campo Patch grazie alla forma sottile

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cable splitter module, IP20
N. d'ordine	<a href="#">3095680000</a>
Tipo	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Peso netto 37 g

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio -40 °C...85 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Collegamento 1	RJ12	Collegamento 2	RJ12
Colori	nero	Materiale base della custodia	PBT, UL 94: V-0
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Schermatura	non schermate
Grado di protezione	IP20	Cicli di inserimento	750

## Proprietà elettriche

Resistenza d'isolamento 1000 MΩ at 500 V DC Tensione nominale 125 V

## Standard generali

Connettori a norma TIA-1096-A

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

**Disegni**

