

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	3101680000
Tipo	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X</a>
GTIN (EAN)	4099987143134
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0.3937 inch
Posizione verticale	10 mm	Altezza (pollici)	0.3937 inch
Lunghezza	1000 mm	Lunghezza (pollici)	39.37 inch
Peso netto	331 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 - 50°C
-------------------------	------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

## Dati del materiale

Materiale base della custodia	Alluminio	Materiale di tenuta	PUR V0
-------------------------------	-----------	---------------------	--------

## Dati di collegamento

Filettatura del collegamento	senza
------------------------------	-------

## Dati elettrici

Tensione nominale	≤ 5 V DC	Potenza	4.5 W
Dimmerabile	Sì		

## Dati tecnici del cavo

Cavo materiale	PUR	Colore della guaina	nero
Materiale base della custodia	Alluminio	Lunghezza del cavo	5 m

## Dati tecnici generali


Forma del modulo LED	Rettangolare	Durata in servizio	60.000 h
Grado di protezione	IP67	Classe d'efficienza (secondo la direttiva UE n. 874/2012)	Not required

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

**Disegni**

**Disegno**



**Accessori****Clip di montaggio M8 / M12**

Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SAI-M12-CLIP	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1362750000</a>		
GTIN (EAN)	4050118164879		
CPZ	10 ST		