

SAISGP-P-3A-3.5/5.5-M8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Connettori maschio e femmina confezionabili liberamente per collegamenti M8, M12, M16 e 7/8" estremamente robusti e ideali, ad esempio, per la costruzione di macchine. I connettori ad innesto tondi M8 sono particolarmente adatti alle applicazioni in cui si dispone di uno spazio ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore collegabile al campo, M8
N. d'ordine	<u>3103320000</u>
Tipo	SAISGP-P-3A-3.5/5.5-M8
GTIN (EAN)	4099987149655
CPZ	1 Pieza



SAISGP-P-3A-3.5/5.5-M8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EN 50155:2001

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme			
Dimensioni e mesi				
Dimensioni e pesi				
Larghezza	51 mm	Larghezza (pollici)	2.0079 inch	
Diametro	14 mm	Peso netto	13 g	
Conformità ambientale del p	rodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme conta econtion	••		
REACH SVHC	Conforme senza esenzione No SVHC superiori a 0,1 wt%			
	<u> </u>			
Dati tecnici connettori ad inr	nesto liberamente cor	nfezionabili		
Numero di poli	3			
Codifica	nessuno			
Superficie dei contatti	Ni/Au			
Tipo di collegamento	PUSH IN			
Materiale base della custodia	Zinco pressofuso PBT			
Diametro del cavo, max.	5.5 mm			
Diametro del cavo, min.	3.5 mm			
Materiale dei contatti	CuSn			
Sezione di collegamento cavo, max.	0.5 mm ²			
Sezione di collegamento cavo, min.	0.14 mm ²			
Corrente nominale	4 A			
Grado di protezione	IP65, IP67			
Cicli di inserimento	≥ 100			
Grado di lordura	3			
Genere di contatto	Maschio			
Tensione di dimensionamento	Tensione nominale	48 V		
	Tipo di tensione	AC		
	Tensione nominale	60 V		
	Tipo di tensione	DC		
Collegamento schermato	Nessuno			
	Pressofusione di zinco			
Materiale anello filettato	riessolusione di zinco			

Norme

Connettori a norma

Classificazioni				
ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635	
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635	
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02	
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02	
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16	
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16	
ECLASS 15.0	27-44-01-16			

Resistente a urti e vibrazioni secondo

IEC 61076-2-104

Versione catalogo / Disegni

SAISGP-P-3A-3.5/5.5-M8




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Schema dei poli

