

IE-C6NO8LW0015S40S40-W-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Cavi pre-assemblati con 2x RJ45 in IP20, adatti per applicazioni smart metering, Cat.6 Microline - ultra sottili (AWG30), senza schermatura, per spazi ristretti, altri colori su richiesta

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo patch Mircoline, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 6, LSZH, 1.5 m, , diritto, 6 kV
N. d'ordine	<u>3109120015</u>
Tipo	IE-C6NO8LW0015S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186469
CPZ	1 Pieza

Versione catalogo / Disegni



IE-C6NO8LW0015S40S40-W-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
Omologazioni	ϵ			
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi			,	
Lunghezza Peso netto	1.5 m 24.7 g	Lunghezza (pollici)	59.0551 inch	
Temperature	24.7 g			
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-20 °C60 °C	
Conformità ambientale del	prodotto			
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esenzione No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Norme				
Connettori a norma	IEC 60603-7			
Proprietà elettriche				
Corrente di carico a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	secondo IEEE 802.3at	
Standard generali				
Connettori a norma	IEC 60603-7			
Connettore maschio dx				
Spina di collegamento a destra	RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate			
Connettore maschio sx				
Spina di collegamento a sinistra	RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate			
Proprietà elettriche cavo				
Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV		Categoria	Cat. 6	
Proprietà meccaniche e del	materiale dei cavi		,	
Colori	bianco			

Data di creazione 13.11.2025 08:41:34 MEZ

Versione catalogo / Disegni







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Spina di collegamento			
Spina di collegamento a destra	RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate	Spina di collegamento a sinistra	RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate
Struttura del cavo			
Colore della guaina	bianco	Sezione	4x2xAWG30/7
Schermatura	U/UTP	quantità di fili	8
Isolamento	PE	Diametro guaina, max.	3.3 mm
Diametro guaina, min.	2.9 mm	Materiale rivestimento	LSZH
Codifica a colori	bianco / blu, bianco / arancione, bianco / verde, bianco / marrone		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Versione catalogo / Disegni



IE-C6NO8LW0015S40S40-W-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



